

Garant

Inserto DCMT per finitura 30 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 11T302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2815 11T302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 mm/min
Contenuto	260356 HB7035-2
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Numero pezzi	30
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto

Scheda tecnica

Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2815 11T302