

**Inserto VNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 160404****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2477 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 320 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	251802 HB7035-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Numero pezzi	50
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2477 160404
