

Garant

Inserto DCMT per finitura 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 11T302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2816 11T302
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 mm/min
Raggio di curvatura	0,2 mm
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Impiego principale	P
Contenuto	260356 HB7010-2
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2816 11T302