

**Inserto CNMG per sgrossatura 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 160612****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2416 160612
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Raggio di curvatura	1,2 mm
Contenuto	250336 HB7010-2
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 415 mm/min
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 160612
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	5,5 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2416 160612
