

Garant

Inserto DCMT per finitura 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 11T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2816 11T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Contenuto	260359 HB7010-2
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	DCMT 11T304
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2816 11T304