



Inserto CCMT per finitura 50 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3504 120408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	CCMT 120408
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 270 mm/min
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Contenuto	260066 HB7130-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3504 120408