

Garant

Inserto DCMT per finitura 50 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 070204



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2818 070204
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,07 - 0,25 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DCMT 070204
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Contenuto	260353 HB7035-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Materiale da taglio	HM
Numero pezzi	50

Scheda tecnica

Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2818 070204