

Garant

Inserto CNMG per sgrossatura 30 pezzi, HB7120-1, Dim.: 160616



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2912 160616
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	1,05 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Raggio di curvatura	1,6 mm
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	CNMG 160616
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Contenuto	250338 HB7120-1
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	5,5 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7120-1

Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2912 160616