

Garant**Inserto VCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 110304**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3572 110304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Tolleranza	M
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	VCMT 110304
Contenuto	261454 HB7140-2
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	1,75 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	M

Scheda tecnica

Numero pezzi	30
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3572 110304