

**Staffa di serraggio regolabile, Larghezza scanalatura a: 18mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370680 18
GTIN	4020772070304
Classe articolo	35A

Descrizione**Esecuzione:**

Staffe di bloccaggio verniciate. Altezza di serraggio regolabile in continuo con una vite di spinta (senza leva di serraggio).

Materiale:

Acciaio bonificato, resistenza viti 8.8. o 10.9 (a seconda della dimensione).

Fornitura:

Con vite di regolazione e vite per cave a T a norma DIN 787 (n. art. 375300).

Descrizione tecnica

Vite per cave a T a norma DIN 787, n. art. 375300	Dim. 1816125
Larghezza scanalatura a	18 mm
Distanza e punta-scanalatura	26 mm
Lunghezza scanalatura f	45 mm
Altezza di serraggio h	13 - 46 mm
Lunghezza L	125 mm

Larghezza B	50 mm
Altezza H	25 mm
Modello	6314V
Tipo di prodotto	Staffe di bloccaggio

Accessori

Leva di serraggio Larghezza scanalatura a 16 mm	370750 16
---	-----------