

Garant

Inserto CCMT per finitura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 09T304



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3505 09T304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Materiale da taglio	HM
Tolleranza	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm
Contenuto	260058 HB7140-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Codice ISO Inserto	CCMT 09T304
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero pezzi	50
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Scheda tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Rivestimento	Con rivestimento
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3505 09T304