

**Inserto CNMG per sgrossatura 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 120416****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2417 120416
GTIN	4067263092629
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	1,05 mm
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120416
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Raggio di curvatura	1,6 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 360 mm/min
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Contenuto	250328 HB7020-2
Numero pezzi	50
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2417 120416
