

Garant**Inserto CCMT per finitura 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 120404****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG3505 120404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	CCMT 120404
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Contenuto	260064 HB7140-2
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Numero pezzi	50
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4,25 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 230 mm/min
Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VS
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3505 120404