

**Attacco con filetto di serraggio, CM / Cono mandrino: 3/16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	342700 3/16
GTIN	4045197294944
Classe articolo	32X

Descrizione**Esecuzione:**

Completamente temprati e rettificati. Elevata precisione di rotazione concentrica e durata, dato che la superficie temprata non può essere né intaccata dai trucioli né rovinata da leggeri urti.

Esecuzione di precisione con attacco con CM e filetto interno di serraggio.

Uso:

Per il montaggio di mandrini autoserranti su fresatrici con attacco cono Morse.

Norma:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Descrizione tecnica

Cono per mandrini a norma DIN 238	B 16
Ø Cono D	15,733 mm
Filetto interno di serraggio	M12
Dimensione cono Morse CM	3
Tipo di prodotto	Mandrino con pinza