

Garant**Inserto VCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 110304**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3573 110304
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero pezzi	50
Tolleranza	M
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Codice ISO Inserto	VCMT 110304
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	1,75 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Contenuto	261454 HB7120-1
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,4 mm

Scheda tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3573 110304