

**Formato convenienza Inserto per lavorazione media WNMG 30 pezzi
HB7010-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2484 060408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 440 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Contenuto	252064 HB7010-2
Numero pezzi	30
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2484 060408
