

Garant

Inserto VCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3573 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Tolleranza	M
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,5 mm
Contenuto	261458 HB7120-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,25 mm
Impiego principale	M
Codice ISO Inserto	VCMT 160404
Numero pezzi	50
Numero di sostituzioni/taglienti	2

Scheda tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3573 160404