



## Spessimetri di precisione, Intervallo di misurazione: 0-10 mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	438200 0-10
GTIN	4045197204349
Classe articolo	42C

### Descrizione

#### Esecuzione:

Spessimetro di precisione con leva di sollevamento (forza di misura indipendente dall'utilizzatore), in formato tascabile. Superfici di contatto temprate e rettificate.

Superfici di contatto lappate.

Taratura: C6

Risoluzione: 0,01 mm

Limite d'errore: 0,03 mm

Ø superficie di contatto: 5,9 mm

Profondità arco: 15 mm

### Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 10 mm
Risoluzione	0,01 mm
Limite d'errore	0,03 mm
Ø superficie di contatto	5,9 mm
Profondità arco	15 mm
Norma	Norma interna

Tipo di prodotto	Spessimetri di precisione
Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C6

**Servizi**

Rapporto di taratura Spessimetri di precisione	013820
Marcatura Incisione a laser Modello	018940
Certificato DAkkS Spessimetri di precisione	011310
Rapporto di taratura Spessimetri di precisione Campo di misura massimo 200	023420 200
Certificato DAkkS Spessimetri di precisione Campo di misura massimo 30	023430 30