

**Spessimetri di precisione, Intervallo di misurazione: 0-10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	438210 0-10
GTIN	4045197204356
Classe articolo	42C

Descrizione**Esecuzione:**

Spessimetro di precisione con levetta di sollevamento (forza di misura indipendente dall'utilizzatore). Arco in esecuzione leggera, verniciato. Superfici di contatto temprate e rettificate.

Superfici di contatto lappate.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 10 mm
Risoluzione	0,01 mm
Limite di errore	0,02 mm
Ø Superficie di contatto	10 mm
Profondità arco	30 mm
Norma	Norma interna
Tipo di prodotto	Spessimetri di precisione

Metrologia	analogico
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	C6

Servizi

Rapporto di taraturaSpessimetri di precisione Campo di misura massimo 200	023420 200
Rapporto di taraturaComparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 10 mm	023000 10
Certificato DAkkSSpessimetri di precisione Campo di misura massimo 30	023430 30