

Garant

Inserto DCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 11T302



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2820 11T302
GTIN	4067263095439
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	260458 HB7020-2
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 350 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,15 mm
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Codice ISO Inserto	DCMT 11T302
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2820 11T302