

Garant

Inserto CCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7130-2, Dimensione: 09T308



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3507 09T308
GTIN	4067263096177
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Contenuto	260152 HB7130-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 4 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Impiego principale	M
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	3,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Tolleranza	M
Numero pezzi	30

Scheda tecnica

Tipo	HB7130-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3507 09T308