



## Spessimetro 6 mm×5 m, Acciaio C, Spessore: 0,15mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	478515 0,15
GTIN	2050001054722
Classe articolo	48B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Nastro in acciaio con funzione di spessimetro rigido, laminato a freddo, con elevata precisione di planarità. Lo spessore del nastro (a partire dalla dimensione 0,02) è marcato in modo indelebile (eccezione: n. art. 478502 a partire da Dim. 0,08).

Contenuto in una pratica scatola, estraibile come un flessometro. È possibile tagliare la lunghezza desiderata dai 5 o 10 m di nastro.

**Acciaio C** – acciaio al carbonio, materiale n. 1.1274, laminato a freddo, temprato, superficie lucida (**Dim. 0,01 e 0,02 inossidabili**).

#### Uso:

Nella realizzazione di attrezzi e dispositivi per mettere a punto le componenti delle macchine, come pellicola di supporto durante l'allineamento dei pezzi, per la misura di tolleranze di qualsiasi tipo, per il controllo di accoppiamenti e guide, per la regolazione di rulli inchiostriatori e rulli compressori.

### Descrizione tecnica

Spessore	0,15 mm
Limite di errore	±5 µm
Norma	Norma interna

Materiale	Acciaio C
Lunghezza rotolo	5 m
Larghezza rotolo	6 mm
Tipo di prodotto	Nastro per spessimetri