

**Formato convenienza Inserto per lavorazione media WNMG 30 pezzi
HB7035-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2486 060404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 060404
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Contenuto	252062 HB7035-2
Raggio di curvatura	1,2 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 320 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Numero pezzi	30
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2486 060404
