

**Spessimetro 100 mm×5 m, Acciaio inossidabile, Spessore: 0,2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	478530 0,2
GTIN	2050001053930
Classe articolo	48B

**Descrizione****Esecuzione:**

Nastro in acciaio con funzione di spessimetro rigido, laminato a freddo, con elevata precisione di planarità. Lo spessore del nastro (a partire dalla dimensione 0,02) è marcato in modo indelebile (eccezione: n. art. 478502 a partire da Dim. 0,08).

Contenuto in una pratica scatola, estraibile come un flessometro. È possibile tagliare la lunghezza desiderata dai 5 o 10 m di nastro.

**Inossidabile** – acciaio legato resistente alla ruggine e agli acidi, materiale n. art 1.4310 (o 1.4301 spessore 0,005–0,05 mm), laminato a freddo, rigido, superficie lucida.

**Uso:**

Nella realizzazione di attrezzi e dispositivi per mettere a punto le componenti delle macchine, come pellicola di supporto durante l'allineamento dei pezzi, per la misura di tolleranze di qualsiasi tipo, per il controllo di accoppiamenti e guide, per la regolazione di rulli inchiostriatori e rulli compressori.

**Fornitura:**

Da Dim. 0,3 fornitura in bobina / rotolo.

**Descrizione tecnica**

Spessore	0,2 mm
Limite di errore	±6 µm
Norma	Norma interna

Materiale	Acciaio inossidabile
Materiale	Acciaio legato, INOX
Lunghezza rotolo	5 m
Larghezza rotolo	100 mm
Tipo di prodotto	Nastro per spessimetri