

**Formato convenienza Inserto per lavorazione media WNMG 30 pezzi
HB7035-2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2486 060408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 320 mm/min
Contenuto	252064 HB7035-2
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Numero pezzi	30
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2486 060408
