



Inserto CNMG per sgrossatura 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 120416



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2914 120416
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	1,6 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	1,05 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 170 mm/min
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4:25 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120416
Materiale da taglio	HM
Contenuto	250328 HB7140-2
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Impiego principale	M
Numero pezzi	30
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,

Scheda tecnica

Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2914 120416