



Inserto CNMG per sgrossatura 30 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 160612



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2914 160612
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Numero pezzi	30
Codice ISO Inserto	CNMG 160608
Contenuto	250336 HB7140-2
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	5,5 mm
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 170 mm/min
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	Con rivestimento
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura

Scheda tecnica

Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2914 160612