

**Calibro di profondità, Intervallo di misurazione: 500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	418000 500
GTIN	4045197203601
Classe articolo	41Z

**Descrizione****Esecuzione:**

Corsoio e nonio con graduazione incisa di facile lettura. Superfici di contatto finemente rettificata. Nonio in esecuzione cromata opaca.

**Fornitura:**

A partire da Dimensione 500 fornito di custodia.

**Descrizione tecnica**

Intervallo di misurazione	0 - 500 mm
Lunghezza base di appoggio	150 mm
Misura minima a	6 mm
Lunghezza nonio	39 mm
Risoluzione	1/20 mm
Sezione trasversale del corsoio	12x4 mm
Misura minima b	9 mm
Imballaggio	Custodia rigida
Scostamento di misura E MPE	±0,1 mm
Norma	ISO 13385
Metrologia	analogico

Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Taratura	A1
Tipo di prodotto	Calibro di profondità

**Servizi**

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 500 mm	021000 500
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 500 mm	021010 500