

Garant**Inserto DCMT per lavorazioni medie 30 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 11T308**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2820 11T308
GTIN	4067263095477
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	110 - 350 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,08 - 0,3 mm/gir,
Contenuto	260464 HB7020-2
Codice ISO Inserto	DCMT 11T308
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Materiale da taglio	HM
Impiego principale	P
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020-2

Scheda tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2820 11T308