

**Calibro a corsoio per scanalature, Intervallo di misurazione: 10-160mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	417900 10-160
GTIN	4045197203557
Classe articolo	41Z

Descrizione**Uso:**

Per la misura di \varnothing di scanalature interne.

Descrizione tecnica

Misura minima B	3 mm
Lunghezza becchi di misura L	25 mm
Taratura	A1
Risoluzione	1/20 mm
Misura minima A	1,1 mm
Intervallo di misurazione	10 - 160 mm
Lettura	0,05 mm
Limite di errore	0,1 mm
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio per scanalature

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità
campo di misura massimo 200 mm

021010 200

Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità
Campo di misura massima 200 mm

021000 200