



Inserto SNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HBT130, Dimensione: 120408



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3971 120408
GTIN	4067263094722
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4:25 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Rivestimento	TiCN
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 200 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Numero pezzi	50
Materiale da taglio	HM
Contenuto	251267 HBT130
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Avanzamento f	0,12 - 0,45 mm/gir,

Scheda tecnica

Impiego principale	M
Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3971 120408