




Coppia morsetti di bloccaggio piatti Mini-Bulle, Larghezza scanalatura a: 12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	375100 12
GTIN	4020772073091
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Costruzione particolarmente bassa (v. tabella: altezza dal bordo del banco). Se si ribassa la ganascia si può ottenere un'altezza di serraggio ancora più bassa e compensare la tolleranza di profondità della cava a T. Grazie all'effetto cuneo della ganascia, il pezzo viene premuto saldamente sul banco macchina.

Uso:

Per il serraggio laterale, soprattutto di pezzi bassi, direttamente sul banco macchina.

Materiale:

Acciaio bonificato e brunito.

Fornitura:

Con giraviti per viti a testa esagonale ISO 2936 C.

Nota:

Disponibile solo a coppie!

Descrizione tecnica

Altezza dal bordo del banco h_2	13,5 mm
Possibile ribasso x	5 mm
Corsa di serraggio	1,8 mm

Altezza H ₁	11 mm
Larghezza scanalatura a	12 mm
Altezza dal bordo del banco h ₁	2,5 mm
Lunghezza L	52 mm
Larghezza B	18 mm
Modello	6492
Tipo di prodotto	Dispositivo di fissaggio a compressione