

**Inserto WNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7010-2, Dimensione: 080408****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2487 080408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	140 - 440 mm/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Contenuto	252070 HB7010-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,75 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Numero pezzi	50
Tipo	HB7010-2
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2487 080408
