



Cuneo di allineamento "Herkules", Altezza massima del piano d'appoggio: 63mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	374900 63
GTIN	4020772072773
Classe articolo	35A

Descrizione

Esecuzione:

Costruzione estremamente stabile; ghisa sferoidale e acciaio bonificato. **Le facce rettificate dei cunei consentono una regolazione in altezza uniforme e di precisione**, superiore a 1/10 mm. La regolazione in altezza può essere eseguita con vite zigrinata o chiave esagonale. Il doppio effetto genera una notevole spinta e un movimento verticale preciso.

Uso:

Adatti soprattutto per lavori di tracciatura di getti e pezzi forgiati pesanti su grandi macchine utensili.

Fornitura:

Incluso puntale riportato sferico intercambiabile n. art. 375000.

Nota:

Portapezzo piatto con foro di centraggio di \varnothing 12 mm per puntali n. art. 375000 – 375030.

Descrizione tecnica

Regolazione in altezza per giro dell'asta	0,86 mm
Lunghezza ingombro base	63 mm
Larghezza superiore appoggio	63 mm

Portata	40 kN
Altezza massima del piano d'appoggio	63 mm
Altezza di appoggio minima	50 mm
Modello	6460
Tipo di prodotto	Staffa