

Garant
CNMG 09T308, Tipo: HB7415

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250052 HB7415
GTIN	4045197816535
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMG 09T308 HB7415 Tipo: HB7415
 Rompitrucioli: TIS
 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm
 Avanzamento f : 0,1 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 70 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 70 m/min
Rompitrucioli	TIS
Tipo	HB7415
Impiego principale	S
Avanzamento f	0,1 mm/gir,

Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura