

**Inserto CNMG per sgrossatura 50 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 160612****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2418 160612
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	5,5 mm
Contenuto	250336 HB7035-2
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Raggio di curvatura	1,2 mm
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 290 mm/min
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Codice ISO Inserto	CNMG 160612
Numero pezzi	50
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2418 160612
