

**Garant****DNMG 150612, Tipo: HB7415****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250764 HB7415
GTIN	4045197816559
Classe articolo	21G

**Descrizione**

DNMG 150612 HB7415 Tipo: HB7415  
Rompitrucoli: TIM  
Tolleranza: M  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Avanzamento f: 0,1 - 0,25 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 70 m/min

**Descrizione tecnica**

Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Rompitrucoli	TIM
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	S
Tipo	HB7415
Avanzamento f	0,1 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 70 m/min

Raggio di curvatura	1,2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150612
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura