


Garant
SNMG 120404, Tipo: HB7415

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251142 HB7415
GTIN	4045197816566
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 120404 HB7415 Raggio di curvatura: 0,4 mm
 Tipo: HB7415
 Rompitrucioli: TIS
 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,2 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 70 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7415
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	S
Rompitrucioli	TIS
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 70 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,2 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm

Condizione di taglio	continuo
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura