



Inserto TNMG per finitura 50 pezzi, HBT130, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3975 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	251414 HBT130
Rivestimento	TiCN
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Avanzamento f	0,15 - 0,45 mm/gir,
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Numero pezzi	50
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 220 mm/min

Scheda tecnica

Tipo	HBT130
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	MF
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3975 160404