


Garant
SNMG 120408, Tipo: HB7415


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251144 HB7415
GTIN	4045197816573
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 120408 HB7415 Raggio di curvatura: 0,8 mm

Tipo: HB7415

Rompitrucioli: TIS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm

Avanzamento f : 0,1 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 70 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	S
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 70 m/min
Rompitrucioli	TIS
Tipo	HB7415
Avanzamento f	0,1 - 0,2 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura