

Garant

Inserto VCMT per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7140-2, Dimensione: 160404



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG3575 160404
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Impiego principale	M
Tolleranza	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero pezzi	50
Rivestimento	Con rivestimento
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2,5 mm
Materiale da taglio	HM
Contenuto	261458 HB7140-2
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Codice ISO Inserto	VCMT 160404
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm

Scheda tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 200 mm/min
Tipo	HB7140-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	VM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG3575 160404