


Garant
TNMG 160408, Tipo: HB7415


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251434 HB7415
GTIN	4045197816801
Classe articolo	21G

Descrizione

TNMG 160408 HB7415 Tipo: HB7415
 Rompitrucioli: TIS
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 2 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,2 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 70 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 70 m/min
Tipo	HB7415
Profondità di taglio a_p	0,5 - 2 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,2 mm/gir,
Rompitrucioli	TIS
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	S
Raggio di curvatura	0,8 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura