

**Garant**
**VNMG 160404, Tipo: HB7415**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251732 HB7415
GTIN	4045197816825
Classe articolo	21G

### Descrizione

VNMG 160404 HB7415 Tipo: HB7415  
 Rompitrucioli: TIS  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 70 m/min

### Descrizione tecnica

Rompitrucioli	TIS
Impiego principale	S
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento $f$	0,05 - 0,2 mm/gir,
Tipo	HB7415
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	60 - 70 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura