

**Inserto WNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7020-2, Dimensione: 080412****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2488 080412
GTIN	4067263093626
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	130 - 370 mm/min
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Contenuto	252072 HB7020-2
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	2 mm
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Numero pezzi	50
Tipo	HB7020-2
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2488 080412
