

**Garant**
**WN.G 060408, Tipo: HB7415**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252064 HB7415
GTIN	4045197816900
Classe articolo	21G

## Descrizione

WN.G 060408 HB7415 Tipo: HB7415

Rompitrucioli: TIM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio  $a_p$ : 1 - 4 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 70 m/min

## Descrizione tecnica

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 70 m/min
Condizione di taglio	continuo
Rompitrucioli	TIM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,25 mm/gir,
Profondità di taglio $a_p$	1 - 4 mm
Impiego principale	S

Tipo	HB7415
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura