



Inserto CNMG per sgrossatura 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 120412



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2915 120412
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Numero pezzi	50
Contenuto	250324 HB7120-1
Raggio di curvatura	1,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Profondità di taglio $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Codice ISO Inserto	CNMG 120412
Profondità di taglio $a_{p \text{ max.}}$	4:25 mm
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Impiego principale	M
Materiale da taglio	HM

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2915 120412