

**Inserto WNMG per lavorazioni medie 50 pezzi, HB7035-2, Dimensione: 080408****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2489 080408
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 320 mm/min
Contenuto	252070 HB7035-2
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 4 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	2,75 mm
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	0,55 mm
Impiego principale	P
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Numero pezzi	50
Tipo	HB7035-2
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompi-trucioli	SM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2489 080408
