

Garant**WNMG 080412, Tipo: HB7415**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252072 HB7415
GTIN	4045197816917
Classe articolo	21G

Descrizione

WNMG 080412 HB7415 Tipo: HB7415

Rompitrucoli: TIM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 1 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,25 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 50 - 70 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	TIM
Avanzamento f	0,1 - 0,25 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	50 - 70 m/min
Raggio di curvatura	1,2 mm
Tipo	HB7415
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	1 - 4 mm

Impiego principale	S
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura