

Garant

Inserto CNMG per sgrossatura 50 pezzi, HB7120-1, Dimensione: 160612



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2915 160612
GTIN	4067263092278
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Profondità di taglio $a_{p \max.}$	4:25 mm
Impiego principale	M
Contenuto	250336 HB7120-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 mm/min
Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_{p \min.}$	1,05 mm
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Codice ISO Inserto	CNMG 120416
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Raggio di curvatura	1,6 mm

Scheda tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Rompi-trucioli	VG
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Prodotti correlati

No Shop URL available for: GG2915 160612