

**Garant****CC. T 060202, Tipo: HB7120-1**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260140 HB7120-1
GTIN	4045197817167
Classe articolo	21G

### Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Rompitrucioli	VM
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,2 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 260 m/min
Tipo	HB7120-1
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 060202

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura